

JANOME

手軽に使えて
ちょうどいい

サイズも使い勝手も、あなたにジャストフィット。
迷ったり困ったりしないから、
いつだって快適ソーイングが楽しめます。



PE790R

JANOME

楽しく使えて
ちょうどいい

サイズも使い勝手も、あなたにジャストフィット。
迷ったり困ったりしないから、
いつだって快適ソーイングが楽しめます。



PE890R

あなたにちょうどいい——。

- ✓ **大きさ** 出し入れしやすく、テーブルにも置きやすい…扱いやすいサイズ!
- ✓ **機能** 自動糸切りなど、押さえておきたい便利な機能を搭載!
- ✓ **操作性** よく使うステッチを集めたダイレクトボタンなど、わかりやすく操作しやすい!



PE890R

本体サイズ:幅406mm×奥行176mm×高さ302mm
質量:6.5kg(本体) ステッチ数:30

165,000円(税込)
JANコード:4933621189501

使用方法がよくわかる
DVD付き




PE790R

本体サイズ:幅406mm×奥行176mm×高さ302mm
質量:6.5kg(本体) ステッチ数:8

154,000円(税込)
JANコード:4933621179502


使用方法がよくわかる
DVD付き

NEW スマート糸通し(糸ガイド7)



レバーひとつで針穴に糸を簡単に通すことができる便利機能「スマート糸通し」を搭載。新たに採用された糸ガイド7によって、針元の糸かけがさらに分かりやすくなりました。

自動糸切り



糸切りボタンを押すだけで上下の糸を同時にカット。糸切り記憶ボタンを押せば縫い終わりに自動でカットします。

ダイレクトボタン



よく使うステッチはダイレクト選択ができ、作業効率がグッと上がるのでとても便利です。

厳選されたステッチ

基本的なステッチから、楽しさひろげるステッチまで、使いやすいステッチを厳選しました。

PE890R 30ステッチ

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

PE790R 8ステッチ

01	02	03	04
05	06	07	08

大きく見やすいLCDスクリーン

ボタンホール
の切りかえレバー

糸切り記憶

下糸巻き

フット
コントローラー

選択しているステッチや
押さえなど、設定が一目
でわかります。

押さえ表示

ステッチ番号

縫い目の幅

縫い目のあかさ

らくらく下糸セット PE890Rのみ

ポビンをに入れて、矢印に沿って糸を通すだけ。縫いはじめの糸の引き上げの手間が省けます。

ぴったりストップ機能

運転中に「スタート/ストップ」ボタンを押し続けると最低速で縫い進み、止めたいところで指を放すとぴったり停止します。

パワフル貫通力&自動糸調子

パワフルな貫通力で、デニムなどの厚い生地もスイスイ縫えます。糸調子ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がキレイに縫えます。
※布・針・糸の種類によっては調節が必要です。

7枚歯布送り(水平送り)

布を送り歯全体でとらえている時間が長く、最後までしっかりと送れます。

6段階押さえ圧調節

厚地から、薄地まで、6段階の押さえ圧調節で対応ができます。

左基線伸縮縫い

薄手のニットなども、針穴に布が巻き込まれにくい左基線伸縮縫いを選んで縫えば、きれいに仕上がります。

縫い目の美しいボタンホール

左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいボタンホールができます。

コードリール

電源コードは収納に便利なコードリール式です。

ハードカバー

保管の際は、ホコリや傷からミシンを守るハードケースがあるので安心です。

押さえ上げ検知機能

「スタート/ストップ」ボタンを押した時に押さえが上がっていると、電子音でお知らせし、針が動かない安心設計です。

標準アタッチメント

- 基本押さえ
- ファスナー押さえ
- サテン押さえ
- たち目がかり押さえ
- まつり縫い押さえ※
- ボタンホール押さえ

※PE890Rのみ

オプション

ワイドテーブル
布を置くスペースがグリーンと広くなり大きなものも縫いやすくなります。取り付け、取り外しもカンタンです。
5,500円(税込)

フットコントローラー
大きなものを縫うのに両手を使いたいときは足で操作できるフットコントローラーが便利です。
5,500円(税込)
808-404-006

針元レンズ
針元での細かな作業をグッと見やすくする拡大レンズです。
5,500円(税込)
202-151-009

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をご覧ください。
- 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障やけがの原因となることがあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お求めとアフターサービスは…

JANOME 株式会社 ジャノメ
<https://www.janome.co.jp>
 〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 Tel:042-661-2600

お客様相談室 **0120-026-557** 受付時間:平日 9:00~12:00
13:00~17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

2304/0000©1901(B)